FABORY



# Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M2,5X16

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 24540.025.016 |
| Značka | - |
| UBB | 950353130301 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492632661 |
| BAL. od 200 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M2.5 |
| Délka | 16 mm |
| Třída | 4.8 |
| Typ drážky | Drážkované |
| Tvar hlavy | Se zápustnou hlavou |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová úprava | Pozinkované |
| Závit | Metrický závit |

## Standardy

| | |
|---|---|
| BS | ≈4183 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN | ≈2370 |
| NF | ≈E25-123 |
| DIN | 963 |
| ISO | ≈2009 |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| d-D | M2.5 |
| Thread length (min.) | 18 |
| dk (max.) | 4.7 |
| Plný závit L ≤ | 20 |
| k (max.) | 1.5 |
| L (mm) | 16 |
| n | 0.6 |
| P | 0.45 |
| t (min.) | 0.5 |

## Technický nákres

