



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M3X10

Objednací číslo	24540.030.010
Značka	-
UBB	950353131218
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632852
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	10 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

