



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M3X35

Objednací číslo	24540.030.035
Značka	-
UBB	950353131887
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632951
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	35 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	35
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

