

## Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M3X60



Objednací číslo	24540.030.060
Značka	-
UBB	950353132208
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632999
BAL. od 200	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M3
Délka (L) (mm)	60
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

### Standardy

ISO	2009
DIN	963 A
ASME	B18.6.7M
BS	4183
NF	E25-123

### Technická specifikace

$d_k$	5.6
Plný závit $L \leq$	22
$k$ (max.)	1.65
$n$	0.8
$P$	0.50

### Technický náčrt

