FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M3,5X12

Objednací číslo	24540.035.012
Značka	-
UBB	950353132950
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633088
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3.5
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963

Technická specifikace

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	12
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Technický nákres

