FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M3,5X20

Objednací číslo	24540.035.020
Značka	-
UBB	950353133115
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633101
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3.5
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	20
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Technický nákres

