



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M4X100

Objednací číslo	24540.040.100
Značka	-
UBB	950353135011
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633354
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	100 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	100
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický náčrt

