FABORY



# Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M5X8

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 24540.050.008 |
| Značka | - |
| UBB | 950353135276 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492633378 |
| BAL. od 200 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M5 |
| Délka | 8 mm |
| Třída | 4.8 |
| Typ drážky | Drážkované |
| Tvar hlavy | Se zápustnou hlavou |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová úprava | Pozinkované |
| Závit | Metrický závit |

## Standardy

| | |
|---|---|
| NF | ≈E25-123 |
| BS | ≈4183 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN | ≈2370 |
| ISO | ≈2009 |
| DIN | 963 |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| d-D | M5 |
| Thread length (min.) | 25 |
| dk (max.) | 9.2 |
| Plný závit L ≤ | 30 |
| k (max.) | 2.5 |
| L (mm) | 8 |
| n | 1.2 |
| P | 0.8 |
| t (min.) | 1 |

## Technický nákres

