



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M5X16

Objednací číslo	24540.050.016
Značka	-
UBB	950353135508
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633415
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

