



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M6X12

Objednací číslo	24540.060.012
Značka	-
UBB	950353136910
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633606
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

