

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M6X40



Objednací číslo 24540.060.040

Značka -

UBB 950353137587

UNSPSC 31161504

EAN 8715492633699

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	40
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	2009
ASME	B18.6.7M
BS	4183
NF	E25-123
DIN	963 A

Technická specifikace

d_k	11
Plný závit $L \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1

Technický náčrt

