



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M6X55

Objednací číslo	24540.060.055
Značka	-
UBB	950353891969
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633729
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	55 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	55
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

