



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M8X60

Objednací číslo	24540.080.060
Značka	-
UBB	950353139237
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633941
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	60 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	60
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

