



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M10X20

Objednací číslo	24540.100.020
Značka	-
UBB	950353139724
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634023
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Technický náčrt

