



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M10X30

Objednací číslo	24540.100.030
Značka	-
UBB	950353139989
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634047
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	30 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	30
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Technický náčrt

