



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M12X40

Objednací číslo 24540.120.040

Značka -

UBB 950353141118

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634191

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Plný závit $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	40
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technický náčrt

