



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M20X70

Objednací číslo 24540.200.070

Značka -

UBB 950353143015

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634436

BAL. od 25

Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	70 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M20
Thread length (min.)	70
dk (max.)	36
Plný závit L ≤	80
k (max.)	10
L (mm)	70
n	5
P	2.5
t (min.)	4

Technický náčrt

