



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M3X5

Objednací číslo	24560.030.005
Značka	-
UBB	950353766807
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634580
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	5 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standarty

NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	5
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

