



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M3X10

Objednací číslo	24560.030.010
Značka	-
UBB	950353143767
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634627
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M3
Délka (L) (mm)	10
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	963 A
BS	4183
ASME	B18.6.7M
NF	E25-123
ISO	2009

Technická specifikace

d_k	5.6
Plný závit $L \leq$	22
k (max.)	1.65
n	0.8
P	0.50

Technický náčrt

