



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M3X20

Objednací číslo	24560.030.020
Značka	-
UBB	950353144005
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634665
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

