



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M5X60

Objednací číslo	24560.050.060
Značka	-
UBB	951353498433
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634986
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	60 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

