

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M6X20



Objednací číslo	24560.060.020
Značka	-
UBB	950353146166
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635037
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	20
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	2009
ASME	B18.6.7M
DIN	963 A
BS	4183
NF	E25-123

Technická specifikace

d_k	11
Plný závit $L \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1

Technický náčrt

