



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M6X40

Objednací číslo	24560.060.040
Značka	-
UBB	950353146406
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635075
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

