



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M6X70

Objednací číslo	24560.060.070
Značka	-
UBB	951353498508
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635105
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	70 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

