



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M8X30

Objednací číslo 24560.080.030

Značka -

UBB 950353146992

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635150

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	30 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

