FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M8X30

Objednací číslo	24560.080.030
Značka	-
UBB	950353146992
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635150
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	30 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický nákres

