



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M2X6

Objednací číslo	24565.020.006
Značka	-
UBB	950353621101
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635242
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	6 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	6
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technický náčrt

