



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M3X10

Objednací číslo	24565.030.010
Značka	-
UBB	950353621366
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635273
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	10 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

