



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M3X20

Objednací číslo	24565.030.020
Značka	-
UBB	951353775210
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635303
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M3
Délka (L) (mm)	20
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4183
DIN	963 A
ISO	2009
ASME	B18.6.7M
NF	E25-123

Technická specifikace

d_k	5.6
Plný závit $L \leq$	22
k (max.)	1.65
n	0.8
P	0.50

Technický náčrtek

