



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M4X25

Objednací číslo	24565.040.025
Značka	-
UBB	950353912914
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635372
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	25 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	25
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický náčrt

