FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M5X20

Objednací číslo	24565.050.020
Značka	-
UBB	950353913581
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635440
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický nákres

