



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M6X30

Objednací číslo	24565.060.030
Značka	-
UBB	950353621937
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635563
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	30
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4183
NF	E25-123
DIN	963 A
ISO	2009
ASME	B18.6.7M

Technická specifikace

d_k	11
Plný závit $L \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1

Technický náčrt

