



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M6X40

Objednací číslo	24565.060.040
Značka	-
UBB	951353774304
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635570
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

