



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M8X30

Objednací číslo	24565.080.030
Značka	-
UBB	951353774890
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635662
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	30 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

