



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M10X30

Objednací číslo	24565.100.030
Značka	-
UBB	951353775053
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635716
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	30 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	30
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Technický náčrt

