



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M4X16

Objednací číslo	24570.040.016
Značka	-
UBB	950353148634
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636027
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
ISO	≈2010
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technický náčrt

