



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M4X40

Objednací číslo	24570.040.040
Značka	-
UBB	950353149053
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636072
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	964
ISO	≈2010
NEN	≈2371
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technický náčrt

