



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M5X20

Objednací číslo	24570.050.020
Značka	-
UBB	950353149707
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636164
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
DIN	964
NF	≈E25-124
BS	≈4183
NEN	≈2371

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technický náčrt

