

## Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M6X10



Objednací číslo	24570.060.010
Značka	-
UBB	950353150507
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636256
BAL. od 200	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	10
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

### Standardy

ASME	B18.6.7M
DIN	964 A
NF	E25-124
BS	4183
ISO	2010

### Technická specifikace

$d_k$	11
$f \approx$	1.5
Plný závit $L \leq$	35
$k$ (max.)	3
$n$	1.6
$P$	1

### Technický náčrt

