



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M6X16

Objednací číslo	24570.060.016
Značka	-
UBB	950353150762
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636270
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	16 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
ISO	≈2010
BS	≈4183
NF	≈E25-124

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Technický náčrt

