



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M6X60

Objednací číslo	24570.060.060
Značka	-
UBB	950353151422
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636355
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	60 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
ISO	≈2010
BS	≈4183
DIN	964

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	60
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Technický náčrt

