FABORY



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M8X40

Objednací číslo	24570.080.040
Značka	-
UBB	950353151919
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636416
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
DIN	964
NEN	≈2371
NF	≈E25-124

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Technický nákres

