



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M3X10

Objednací číslo	24640.030.010
Značka	-
UBB	950353152669
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636980
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	10 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standardy

DIN	85
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
BS	≈4183
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technický náčrt

