



## Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M3X16

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 24640.030.016     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950353152826      |
| UNSPSC          | 31161504          |
| EAN             | 8715492637017     |
| BAL. od 500     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Průměr           | M3                                                 |
| Délka            | 16 mm                                              |
| Třída            | 4.8                                                |
| Typ drážky       | Drážkované                                         |
| Tvar hlavy       | Válcová vypouklá hlava                             |
| Materiál         | Ocel                                               |
| Povrchová úprava | Pozinkované                                        |
| Závit            | Metrický závit                                     |
| Info             | N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN]. |

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| NEN  | ≈1603     |
| DIN  | 85        |
| NF   | ≈E25-128  |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| ISO  | ≈1580     |
| BS   | ≈4183     |

### Technická specifikace

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M3  |
| Thread length (min.) | 25  |
| dk (max.)            | 6   |
| Plný závit L ≤       | 30  |
| k (max.)             | 1.8 |
| L (mm)               | 16  |
| n                    | 0.8 |
| P                    | 0.5 |
| t (min.)             | 0.7 |

### Technický náčrt

