



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M5X6

Objednací číslo	24640.050.006
Značka	-
UBB	950353604784
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637451
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	6 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standardy

NEN	≈1603
BS	≈4183
ISO	≈1580
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	6
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Technický náčrt

