
FABORY



Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M8X30

Objednací číslo	24650.080.030
Značka	-
UBB	951353572344
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638748
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	30 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	S čočkovitou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-129

Technická specifikace

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	30
n	2
P	1.25

Technický nákres

