

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M3X30

Objednací číslo 24660.030.030

Značka -

UBB 950353157791

UNSPSC 31161504

EAN 8715492639257

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	30 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	velké balení

Standardy

DIN	7985
ISO	≈7045

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Plný závit L ≤	20
k	2.4
L (mm)	30
Čís. křížové drážky	1
P	0.5

Technický náčrt

