



Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Ocel Pozinkované 4.8 M3X4

Objednací číslo 24662.030.004

Značka -

UBB 500645205005

UNSPSC 31161504

EAN 8717077071131

BAL. od 2000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	4 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	7985
ISO	≈7045

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Plný závit L ≤	20
k	2.4
L (mm)	4
Čís. křížové drážky	1
P	0.5

Technický náčrt

