



Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 M2X6

Objednací číslo 24665.020.006

Značka -

UBB 950353904002

UNSPSC 31161504

EAN 8715492640529

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	6 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈7045
DIN	7985

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Plný závit $L \leq$	18
k	1.6
L (mm)	6
Čís. křížové drážky	1
P	0.4

Technický nákres

