



Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M3X25

Objednací číslo	24840.030.025
Značka	-
UBB	950353177260
UNSPSC	31161504
EAN	8715492645418
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	25 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
Čís. křížové drážky	1
P	0.5

Technický náčrt

